



Rectificadora de cinta neumática Dynafile®, Tipo: 15302



Datos de pedido

Número de pedido	079551 15302
GTIN	616026153028
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Aparatos de aplicación múltiple con **guía de cinta abrasiva ajustable, marcha recta precisa** y **brazo de contacto** intercambiable para el mecanizado con rueda de contacto o superficie de presión. La cubierta de cinta abrasiva de composite permite un **cambio rápido y sencillo de la cinta abrasiva**. La **refrigeración de la cinta abrasiva** a través del aire de salida prolonga la duración de las cintas abrasivas. Mango regulable **Dynafile® III**, rectificadora de 520 W de alto rendimiento para obtener una capacidad abrasiva elevada, **juego de mecanizado de superficies, cabezal rectificador regulable** con mango de apoyo adicional. Medidas de cinta abrasiva 6, 13, 19, 25 × 457 mm.

Aplicación:

Para rectificado, desbarbado, alisado, acabado y pulido; ideal también para el mecanizado flexible de zonas de difícil acceso.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Nota:

Otros modelos de brazo de contacto para Dynafile® a petición o en nuestra eShop.

Descripción técnica

Potencia generada	522 W
Nivel sonoro de funcionamiento	87 dB(A)
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Anchura de cinta	6; 13; 19; 25 mm
Quality Dress	Juego Dynafile III
Demanda de aire máxima	906 l/min
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Longitud de cinta	457 mm
Peso	1,1 kg
Serie de modelo	Dynafile III
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Brazo de contacto para Dynafile® III Tipo 15350	079561 15350
Brazo de contacto para Dynafile® III Tipo 15357	079561 15357
Brazo de contacto para Dynafile® III Tipo 15321	079561 15321