

**Garant****Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 1,5 x D, izquierda, Ø DC: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268405 18
GTIN	4062406392505
Clase de artículo	21X

**Descripción****Ejecución:**

Mango cilíndrico.

**Aplicación:**

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

**Nota:**

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

**Descripción técnica**

Longitud útil L <sub>1</sub>	27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 09..
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Ø nominal D	18 mm
Longitud total L	135 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 43	269028 43
Juego de tornillos para plaquita Tipo 44	269028 44