

**Garant****Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 2,25 × D, derecha, Ø DC: 25mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	268408 25
GTIN	4062406392635
Clase de artículo	21X

## Descripción

**Ejecución:**Mango cilíndrico **con collar**.**Aplicación:**

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
- .3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

**Nota:**

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

## Descripción técnica

Longitud del mango L <sub>s</sub>	60 mm
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 13..
Longitud útil L <sub>i</sub>	56 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø nominal D	25 mm

Ø d <sub>2</sub>	40 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	73 mm
Serie	"4 en 1"
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 43	269028 43
Juego de tornillos para plaquita Tipo 45	269028 45