

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 2,25 × D, izquierda, Ø DC: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268409 18
GTIN	4062406392642
Clase de artículo	21X

Descripción**Ejecución:**Mango cilíndrico **con collar**.**Aplicación:**

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

Descripción técnica

Ø de mango D _s	25 mm
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 09..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Longitud del mango L _s	56 mm
Longitud útil L _t	40,5 mm

Ø nominal D	18 mm
Ø d ₂	32 mm
Longitud de voladizo L _A	53 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 44	269028 44
Juego de tornillos para plaquita Tipo 43	269028 43