

**Garant**
**ZCMX 09T302, Clase: HUZ310**


## Datos de pedido

Número de pedido	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Clase de artículo	21E

## Descripción

ZCMX 09T302 HUZ310 Clase: HUZ310

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance torneado: 0,05 - 0,4 mm

Avance taladrado: 0,03 - 0,3 mm

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 200 - 600 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	200 - 600 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 09T302
Recubrimiento	Sin revestimiento
Número de cambios/cortes	2

Avance taladrado	0,03 - 0,3 mm
Clase	HUZ310
Material de corte	MD
Avance torneado	0,05 - 0,4 mm
adecuado para Ø de herramienta D <sub>c</sub>	18 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado