

Garant

Fresa toroidal de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, Ø e6 DC / R1: 12/2,0mm



Datos de pedido

Número de pedido	206261 12/2,0
GTIN	4062406398538
Clase de artículo	11X

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimiento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales no ferrosos de viruta larga.

Posibilidad de velocidades de avance máximas en la inmersión vertical. Posibilidad de rampas de hasta 45°.

Tolerancias:

· Radio angular

$R_1 = 0,5$ Tolerancia $\pm 0,02$ mm.

$R_1 > 0,5 - 1,5$ Tolerancia $\pm 0,03$ mm.

$R_1 > 1,5$ Tolerancia $\pm 0,05$ mm.

Descripción técnica

Número de dientes Z	3
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,05 mm
Avance f_z para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas	0,06 mm
Longitud total L	120 mm
Ø de corte D_c	12 mm
Radio de filo R_1	2 mm
Ø de mango D_s	12 mm

Ø de cuello D ₁	11 mm
Longitud de filo L _c	19 mm
Voladizo L ₁ incl. cuello	73 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Mango	DIN 6535 HA con h6
Serie	Master Alu
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Tolerancia Ø nominal	e8
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,05×D en fresa copiadora
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa tórica

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado	340 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	320 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	290 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	150 m/min	N

PE-HD	adecuado	120 m/min	N
PA 66	adecuado	150 m/min	N
PEEK	adecuado	110 m/min	N
PF 31	adecuado	100 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	130 m/min	N
POM GF25	adecuado	120 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	110 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	100 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	110 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado	220 m/min	N
Cu	adecuado	120 m/min	N
CuZn	adecuado	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuada con restricciones		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado		