

Garant**ZCMX 130408, Clase: HBZ035**

Datos de pedido

Número de pedido	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Clase de artículo	21E

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Recubrimiento	PVD
Avance f Perforación	0,03 - 0,12 mm
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 130408

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 190 m/min
Aplicación principal	P
Clase	HBZ035
Avance f Torneado	0,1 - 0,3 mm
adecuado para \varnothing de herramienta D_c	25 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado