



Soporte para avellanador plano combinado, Tamaño / tamaño vástago: 1/12



Datos de pedido

Número de pedido	156720 1/12
GTIN	4033591011472
Clase de artículo	16C

Descripción

Ejecución:

Con solo 4 tamaños de soporte se cubre una gama de 5 mm a 66 mm (hasta 85 mm suministrable de fábrica). Los avellanadores y las espigas de guía se pueden **combinar libremente** dentro de **un** tamaño; la espiga de guía se puede cambiar sin soltar el avellanador. Templado y rectificado. El avellanador y la espiga se aprietan mediante sendos tornillos; el avellanador, además, está asegurado contra torsión por medio de un pasador.

Aplicación:

Para avellanados DIN, así como con la combinación espiga / avellanador adecuada, para perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.

Para perforaciones pasantes escalonadas están disponibles brocas guía en dos longitudes suministrables de fábrica, de forma que se puedan realizar sin perforación previa.

Nota:

Contratados con **revestimiento de TiN** disponibles a petición. Especialmente para el mecanizado de fundición gris, latón y aceros al cromo-níquel se puede ofrecer el **modelo de metal duro**.

Intervalo de avellanado: 14 - 27,5 mm

Ø de perforación H7: 14 mm

Longitud de perforación: 20 mm

Ø exterior: 24 mm

Longitud a: 55 mm

Descripción técnica

Longitud de perforación	20 mm
Longitud a	55 mm

Intervalo de avellanado	14 - 27,5 mm
Ø de perforación H7	14 mm
Ø exterior	24 mm
Tipo de producto	Adaptador