

Garant**Machos de roscar a máquina de fundición, nitrurado, M: M6****Datos de pedido**

Número de pedido	132500 M6
GTIN	4045197071781
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Con ranuras para viruta rectas y corte previo corto (2 – 3 pasos).****Leyenda:**

4 filos (a partir del tamaño M5).

4 ranuras (a partir del tamaño M5).

Muy resistente al desgaste gracias a la superficie nitrurada (13 2500).

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 1 mm

Longitud total L: 80 mm

Ø de mango D₃: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 5 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	4
Ø de rosca	6 mm
Número de filos Z	4
Paso de rosca	1 mm
Ø de agujero para roscar	5 mm
Norma	DIN 371

Ø de mango D _s	6 mm
Longitud total L	80 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	18 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M6
Recubrimiento	nitruado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3xD en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	blanco
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
GG	adecuado	13 m/min	K
GGG	adecuado con restricciones	9 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

