

Garant**Machos de roscar a máquina de metal duro, Sin revestimiento, M: M5****Datos de pedido**

Número de pedido	132570 M5
GTIN	4045197072016
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Muy estable, con corte previo corto (2 – 3 pasos). Modelo MDI.****Ventaja:****Guía propia óptima.**

Tipo de rosca: M

Material de corte: MD

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 0,8 mm

Longitud total L: 70 mm

Ø de mango D_s: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 4,2 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	5 mm
Número de filos Z	4
Ø de agujero para roscar	4,2 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Paso de rosca	0,8 mm
Norma	DIN 371
Ø de mango D _s	6 mm
Longitud total L	70 mm

Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Material de corte	MD
Profundidad de rosca	15 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h6
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3xD en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	blanco
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
GG(G)	adecuado	16 m/min	K
CuZn	adecuado	20 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		