

Garant**Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 180mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967100 180
GTIN	4062406393267
Clase de artículo	91J

Descripción**Ejecución:**

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado. Guía doblemente reajutable.

Con mordazas de sujeción macizas, templadas en la superficie (no intercambiables).

Leyenda:

Lunas con protección contra caída.

Escala graduada grabada.

Ajuste guía: Tornillos de cabeza con hexágono interior con arandelas de presión de latón – movimiento muy suave.

Potentes mordazas de sujeción de tubos.

Ventaja:

- **Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.**
- **Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.**
- **Muletilla intercambiable.**
- **Escala de ancho de abertura grabada.**

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

Descripción técnica

Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	3/4 – 3.1/2 pul
Material	Acero forjado en estampa
Profundidad de sujeción	110 mm
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Peso	27 kg
Anchura de mordazas	180 mm
Abertura de sujeción	220 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo