


Garant
XDPW 09T308 SR, HB7530, Tipo: ST900


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 212947 ST900 |
| GTIN | 4045197812605 |
| Clase de artículo | 21A |

Descripción

Nota:

 Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$

 Avance f_z por diente: 0,86 mm

Código ISO plaquita de corte: XDPW 070308 SR

Tipo: ST900

Radio angular: 0,8 mm

 Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$: 1,99 mm

Descripción técnica

| | |
|--|----------------|
| Código ISO plaquita de corte | XDPW 070308 SR |
| Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$ | 1,99 mm |
| Tipo | ST900 |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Clase | HB7530 |
| Material de corte | MD |
| Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$ | 1,15 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Avance f_z por diente | 0,86 mm |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |