Garant

XDPT 09T308 ER, HB7635, Tipo: INOX

Datos de pedido

Número de pedido	212961 INOX
GTIN	4045197812643
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:
Valores de aplicación para a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\ máx.}$

Descripción técnica

Tipo	INOX
Radio de programación para $a_{p\ máx.}$	1,99 mm
Código ISO plaquita de corte	XDPT 09T308 ER
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	1,15 mm
Avance f_z por diente	0,86 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm²	adecuado	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	adecuado	45 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		