

**Garant****Fresa angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/7mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	215101 80/7
GTIN	4062406394813
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

Fresa angular resistente con asientos de plaquita de corte envueltos por varios lados para que las condiciones de mecanizado sean estables.

se puede utilizar en combinación con la plaquita de corte 215117 UNI como **fresa de avance elevado**.

### Aplicación:

Con plaquitas de corte de dos lados con 3 filos XNEX0806.. o plaquitas de corte de un lado con 3 filos XNEX0806.. **Avance elevado**.

### Nota:

Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

## Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Número de filos Z	7
Longitud total L <sub>tot</sub>	50 mm

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Ø de corte $D_c$	80 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 0806..
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219798 1
---	----------