



## Herramienta de moletear ECO universal, Tamaño del mango: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290036 12
GTIN	4030741881077
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

Se puede utilizar de forma convencional.

#### Nota:

La altura de puntas se debe ajustar.

### Descripción técnica

Espiga corredera	299911 2
Intervalo de trabajo	3 - 50 mm
para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$	4 mm
Altura del mango	12 mm
para ancho de moleta b	4 mm
para $\varnothing$ de moleta $d_1$	10; 15 mm
Anchura del mango	12 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°
para el perfil de la moleta	RBR 1×BL
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA
para el perfil de la moleta	RBL 1×BR
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA

Tipo de producto

Herramienta de moleteado