



Herramienta de molear ECO universal, Tamaño del mango: 10mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 290036 10 |
| GTIN | 4030741881053 |
| Clase de artículo | 29H |

Descripción

Ejecución:

Se puede utilizar de forma convencional.

Nota:

La altura de puntas se debe ajustar.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Altura del mango | 10 mm |
| para \varnothing de moleta d_1 | 10; 15 mm |
| Espiga corredera | 299911 2 |
| Intervalo de trabajo | 3 - 50 mm |
| para ancho de moleta b | 4 mm |
| para \varnothing de perforación de moleta d_2 | 4 mm |
| Anchura del mango | 10 mm |
| Sentido del corte | izquierda y derecha |
| para el perfil de la moleta | RGV30° 1×GE30° |
| para el perfil de la moleta | RBR 1×BL |
| para el perfil de la moleta | RAA 1×AA |
| para el perfil de la moleta | RBL 1×BR |
| para el perfil de la moleta | RAA 1×AA |

Tipo de producto

Herramienta de moleteado