

Garant**Machos de roscar a máquina de latón corto, Sin revestimiento, M: M10****Datos de pedido**

Número de pedido	132600 M10
GTIN	4045197072160
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:**

Con ángulo de desprendimiento de 6° y corte previo corto (2 – 3 pasos).

Aplicación:

Como machos para roscar a máquina o para recortar manualmente.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 352

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1,5 mm

Longitud total L: 70 mm

Ø de mango D_s: 7 mm

Vástago cuadrado □: 5,5 mm

Ø de agujero para roscar: 8,5 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3
Ø de rosca	10 mm
Ø de agujero para roscar	8,5 mm
Paso de rosca	1,5 mm
Norma	DIN 352
Ø de mango D _s	7 mm

Longitud total L	70 mm
Vástago cuadrado □	5,5 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	30 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M10
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	blanco
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
GG(G)	adecuado con restricciones	10 m/min	K
CuZn	adecuado	13 m/min	N
seco	adecuado		