

**Fresa angular 90°, con perforación, Ø D: 63/6mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 215717 63/6 |
| GTIN | 4062406394998 |
| Clase de artículo | 220 |

Descripción**Ejecución:**

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Sin refrigeración interior.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------------|
| Plaquita de corte adecuada | AP.. 16.. |
| Ø de perforación de asiento | 22 mm |
| Ø de corte D _c | 63 mm |
| Número de filos Z | 6 |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| Longitud total L _{tot} | 40 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Ejecuciones de mangos | con perforación |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Empleo de fresa | Escuadrado |
| División de los cortes | desigual |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Accesorios

| | |
|---|--------|
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas | 219812 |
|---|--------|