



Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D: 25/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Clase de artículo	220

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	105 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003..
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$	48 mm
\varnothing de mango D_5 h6	25 mm
\varnothing de corte D_c	25 mm
Número de filos Z	4
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	19,85 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,72 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{i}n.}$	47 mm
Longitud de voladizo L_1	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
---	--------