

**Fresa angular 90°, con perforación, Ø D: 40/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Clase de artículo	220

**Descripción****Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descripción técnica**

Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x}$	0,41 grados
Número de filos Z	6
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x}$	78 mm
$\varnothing$ de corte $D_c$	40 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{i}n}$	77 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003..

Ø de perforación de asiento	16 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	34,85 mm
Ø D <sub>3</sub>	37 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
---	--------