

Garant**Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX, TiN, M: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	139178 M8
GTIN	4045197509147
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:**

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.

Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.

La **forma poligonal innovadora** permite un amplio abanico de usos. La **estructura de capas multifuncional** alcanza un **máximo de duración** incluso con **materiales de alta resistencia**.

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 1,25 mm

Longitud total L: 90 mm

Ø de mango D_s: 8 mm

Vástago cuadrado □: 6,2 mm

Ø de agujero para roscar con valor orientativo: 7,45 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	1,25 mm
Ø de rosca	8 mm
Número de filos Z	5
Número de ranuras de sujeción	5
Ø de mango D _s	8 mm
Vástago cuadrado □	6,2 mm
Longitud total L	90 mm
Ø de agujero para roscar con valor orientativo	7,45 mm

Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Profundidad de rosca	24 mm
Tamaño de rosca	M8
Recubrimiento	TiN
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho de laminación