



## Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 40 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20



### Datos de pedido

Número de pedido	302757 20
GTIN	4062406421946
Clase de artículo	32A

### Descripción

#### Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.

- **Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**

#### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

#### Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

#### Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

#### Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 1 - 13 mm

Longitud de voladizo medida A: 70 mm

Ø exterior D: 34 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 20

Llave de apriete ER: 20

## Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	70 mm
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Ø exterior D	34 mm
Tuerca de apriete ER de recambio	20
Llave de apriete ER	20
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	1-13 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 a 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
--	-----------