

Garant GREENPLUS

Unión de ensamblaje 6GP48, Contenido: 250ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088070 250
GTIN	4062406423605
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Tipo **6GP48**. Producto de endurecimiento rápido con resistencia al calor para la fijación de uniones de ensamblaje cilíndricas. Para la sujeción de casquillos cilíndricos en bloques de motor. También adecuado para la fijación de los cojinetes en hornos adecuados.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Punto de inflamación	100 °C
Base química	Metacrilato
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje

Densidad	1,1 g/cm ³
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Para tamaño de rosca M hasta	M20
Viscosidad dinámica	400 - 700 mPas
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Clase de resistencia	altamente resistente
Color	verde
adecuado para material	Metal
Forma	líquido
intersticio máximo	0,2 mm
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Par inicial de arranque mínimo	40 Nm
Propiedad	endurecimiento rápido
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Capacidad	250 ml
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Producto de ensamblaje