



Juego de avellanadores planos combinados, soporte de madera, Tamaño / tamaño vástago: 2MK2



Datos de pedido

Número de pedido	156700 2MK2
GTIN	4033591011618
Clase de artículo	16C

Descripción

Ejecución:

Selección de soportes, avellanadores y espigas de guía para el mecanizado de los ° de taladros más frecuentes.

Aplicación:

Para avellanados DIN, así como con la combinación espiga / avellanador adecuada, para taladros escalonados o avellanados fuera de norma.

Contenido:

1 avellanador plano cada tam. n.º 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

1 espiga de guía de cada n.º 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

1 soporte de cada n.º 156720 con mango: CM2

Nota:

El avellanador plano también está disponible bajo petición en HSS con recubrimiento TIN opcional, así como con filos HM soldados y con plaquitas ISO en forma de "T".

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 3

Número de filos Z: 4

Número de filos Z: 3

Número de filos Z: 4

Intervalo de avellanado: 26 - 36 mm

Descripción técnica

Intervalo de avellanado	26 - 36 mm
Número de filos Z	3
Número de filos Z	4
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Avellanador plano

Accesorios

Soporte para avellanador plano combinado Tamaño / tamaño vástago 2MK2	156720 2MK2
---	-------------