

HOLEX**Mandrino para tallar roscas, síncrono ER, HSK-A 63, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	338195 16
GTIN	4062406511081
Clase de artículo	32P

Descripción**Ejecución:**

- Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.
- Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.
- Aumento de la duración del macho para roscar/conformar roscas.

Aplicación:

- En centros de mecanizado con husillo síncrono.
- Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar/husillo síncrono.
- Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER para machos de roscar n.º 309399 y 309447.

Tubo refrigerante para HSK n.º 309880.

Nota:

No desengrase el mandril para tallar roscas del sincronizador.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	110 mm
Gama de corte de roscas	M4 – M12
Compensación de longitud compresión	0,5 mm
Ø interior D ₁	28 mm
Ø exterior D	34 mm

Compensación de longitud tracción	0,5 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69882-6
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Forma	A
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas