



## Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 2×D, Ø Dc: 38,1 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236614 38,1
GTIN	4047109286658
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Ejecución:

**Tolerancia de perforación:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.**
- **Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.**
- **Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.**
- **Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta  $V_{\max} = 0,25$  mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =  $D + 0,5$  mm.**

#### Aplicación:

- **Para situaciones de mecanizado extremas.**

Con plaquitas n.º 236605 – 236610.

#### Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

#### Nota:

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.

Versión con mango PSC disponible a petición.

### Descripción técnica

Número de filos Z	1
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 20IP (6,3 Nm)
Longitud del mango $L_s$	68 mm
Longitud útil $L_1$	78 mm

Ø de mango D <sub>s</sub>	40 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 120408 42-...
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	38,1
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	106 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	2×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 20IP	239652 20IP
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600

