

Garant
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX, TiN, M: M5

Datos de pedido

Número de pedido	139178 M5
GTIN	4045197509123
Clase de artículo	11H

Descripción
Ejecución:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.

Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.

La **forma poligonal innovadora** permite un amplio abanico de usos. La **estructura de capas multifuncional** alcanza un **máximo de duración** incluso con **materiales de alta resistencia**.

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 0,8 mm

Longitud total L: 70 mm

Ø de mango D_s: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar con valor orientativo: 4,65 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	4
Paso de rosca	0,8 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de rosca	5 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Longitud total L	70 mm
Ø de agujero para roscar con valor orientativo	4,65 mm

Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Profundidad de rosca	15 mm
Tamaño de rosca	M5
Recubrimiento	TiN
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho de laminación