

**Aspirador en mojado / seco de batería M18VC/0, Tipo: M12FVCL-0****Datos de pedido**

Número de pedido	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Clase de artículo	03L

Descripción**Ejecución:**

Aspirador en seco/en húmedo portátil y de alta potencia de 12 V con batería y motor M12 FUEL™. Diseño de caja de herramientas apilable con posibilidades de transporte adicionales y almacenamiento mejorado.

Suministro:**Sin batería ni cargador.**

Incluye filtro, manguera de aspiración, boquilla para suciedad grosera y boquilla para juntas.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º073816, n.º073827 y n.º073840.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Peso sin batería	4,5 kg
Suministro de energía	a batería

Longitud tubo flexible de aspiración	0,5 m
Volumen de depósito	6,1 l
Tensión de batería	12 V
Quality Dress	M12FVCL-0
Caudal	1275 l/min
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

Accesorios

Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
Cargador de batería Tipo M1218SC	073840 M1218SC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Juego de inicio batería Tipo M12NRG4	073839 M12NRG4
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Sistema de iones de litio M12B6 Tipo de batería MB12	073829 MB12