

Garant**Fijador de roscas 2GP90, Contenido: 250ml****Datos de pedido**

Número de pedido	088063 250
GTIN	4062406423469
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Tipo **2GP90** de resistencia media. Sellado fiable de las carcasas de fundición y de los cordones de soldadura. También para asegurar y fijar posteriormente tornillos pequeños y piezas cilíndricas.

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. **Resistencia media:** separación posible con herramientas normales. **De alta resistencia:** separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	10 - 15 Nm
Punto de inflamación	100 °C

Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Resistencia funcional según	5 - 8 h
Base química	Metacrilato
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Resistencia manual al cabo de	40 - 60 min
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	uniones atornilladas premontadas
Propiedad	estanco
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Clase de resistencia	resistencia media
Forma	líquido
Viscosidad dinámica	10 - 20 mPas
Para tamaño de rosca M hasta	M6
Color	verde
Capacidad	250 ml
Densidad	1,08 g/cm ³
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
adecuado para material	Metal
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Fijador de roscas