



## Luminaria LED de máquina anillo, Tipo: 160mm



### Datos de pedido

Número de pedido	081439 160
GTIN	4260131238895
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Resistente luminaria LED de máquina en **carcasa de aluminio** y un cristal de acrílo satinado para una **iluminación homogénea de 160 grados**.

- **Sin reflexión, antideslumbrante y sin centelleos.**
- **Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V.**

Iluminación anular "circular" para una iluminación sin sombras en 360° alrededor del husillo en fresadoras y taladradoras. Posibilidad de fijación flexible a distintos tipos de máquina mediante soportes magnéticos ajustables.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye imanes revestidos de goma, fuente de alimentación.

### Descripción técnica

Altura total	42 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Rendimiento lumínico	7,5 W
Bombilla	Módulo LED

Clase de protección IP	IP 67
Corriente de alumbrado	460 lm
Zona ATEX	ninguno
Tensión nominal	24 V
Ø interior	100 mm
Ø exterior	160 mm
Tipo de producto	Luminaria de máquina