

Garant
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX, TiN, M: M2,6

Datos de pedido

Número de pedido	139178 M2,6
GTIN	4045197509086
Clase de artículo	11H

Descripción
Ejecución:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.**

Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.

La **forma poligonal innovadora** permite un amplio abanico de usos. La **estructura de capas multifuncional** alcanza un **máximo de duración** incluso con **materiales de alta resistencia**.

Con perfil DIN anterior.

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 0,45 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D_s: 2,8 mm

Vástago cuadrado □: 2,1 mm

Ø de agujero para roscar, valor orientativo: 2,4 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	2,6 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,45 mm
Número de filos Z	3
Ø de mango D _s	2,8 mm
Vástago cuadrado □	2,1 mm
Longitud total L	50 mm

Ø de agujero para roscar, valor orientativo	2,4 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Profundidad de rosca	7,8 mm
Tamaño de rosca	M2,6
Recubrimiento	TiN
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho de laminación