

**HOLEX****Mandrino para tallar roscas, síncrono ER, SK 40, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	338190 25
GTIN	4062406511074
Clase de artículo	32P

**Descripción****Ejecución:**

- **Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.**
- **Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.**
- **Aumento de la duración del macho para roscar/conformar roscas.**

**Aplicación:**

- **En centros de mecanizado con husillo síncrono.**
- **Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar/husillo síncrono.**
- **Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.**

**Partes opcionales:**

Pinzas de sujeción ER para machos de roscar n.º 309399 y 309447.

Pernos de apriete n.º 308600 – 308806.

**Nota:**

No desengrase el mandril para tallar roscas del sincronizador.

**Descripción técnica**

Gama de corte de roscas	M6 - M20
Compensación de longitud tracción	0,5 mm
Ø interior D <sub>1</sub>	42 mm
Compensación de longitud compresión	0,5 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm

Ø exterior D	45 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Forma	AD
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas