


**Garant****Plaquita de tronzar neutro, HB9035, Ancho de tronzado w: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273500 2
GTIN	4062406530884
Clase de artículo	21J

**Descripción****Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

**Descripción técnica**

Radio angular	0,25 mm
Material de corte	HM
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/rev,
Ancho de tronzado w	2 mm
Aplicación principal	P
Clase	HB9035
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

## Hoja de datos

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		