

Garant**SNHX 1203 derecha, Tipo: UNI****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 218595 UNI |
| GTIN | 4062406537999 |
| Clase de artículo | 21A |

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para a_e máx.

Para mecanizar un fondo de ranura plano, hay que montar las placas izquierdas y derechas en el soporte. El lado contrario al mango se equipa con placas izquierdas.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-----------|
| Clase | HB7835 |
| Tipo | UNI |
| Anchura de chaflán | 0,25 mm |
| Código ISO plaquita de corte | SNHX 1203 |
| Material de corte | MD |
| Grosor de plaquita | 3,2 mm |
| Para anchura de ranura a_p | 6 mm |
| Número de cambios/cortes | 4 |

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar