

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/52****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/52
GTIN	4251414902893
Clase de artículo	29D

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de roscar tamaño 22.

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264910; 264930; 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: DIL

Plaquita de corte adecuada: 22

Ángulo de inclinación: 90 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central L_3 : 25 mm

Descripción técnica

Ángulo de inclinación	90 grados
Tornillo para calzo	259027 2
Calzo	279820 4
Interfaz / punto separación	40 mm
Sistema	DM
Serie	Master Mute
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DIL
Longitud total L	40 mm
Plaquita de corte adecuada	22
Brida, tornillo, junta tórica	279835 4
Desplazamiento central L ₃	25 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	48 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Calzo Tipo 4	279820 4
Calzo Tipo 1	279820 1
Unidad de brida Tipo 2	279835 2
Tornillo para calzo Tipo 2	259027 2