



## Sierra pequeña para hojas de sierra manual – con hoja bimetálica 24 dientes, Tipo: 300



### Datos de pedido

Número de pedido	580900 300
GTIN	7311518017545
Clase de artículo	58Z

### Descripción

#### Ejecución:

Robusto soporte de hoja de sierra de fundición inyectada de metal ligero con tensión de la hoja sencilla. Longitud total 330 mm.

La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

#### Aplicación:

Para el aserrado cómodo, también enrasado, con hojas de sierra para metales n.º 582500 – 582970, en puntos estrechos y de difícil acceso.

#### Suministro:

Incluye hoja de sierra manual bimetálica SANDFLEX®.

### Descripción técnica

Dientes por pulgada	24
Longitud hoja	250 mm
Tipo de producto	Arco de sierra para metal

