

Garant**GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 50/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213058 50/8
GTIN	4062406566753
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresado de avance elevado para **diámetros de mecanizado pequeños y profundidades de inserción grandes**. Especialmente **eficaz gracias al elevado número de filos**.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Ø D ₃	44 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Serie	Power Q
Refrigeración interior	sí

Ø de corte D_c	50 mm
Número de filos Z	8
Longitud total L_{tot}	50 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	42,4 mm
Fresado circular de taladro a_p	1 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$	98 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	94 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,47 grados
Plaquita de corte adecuada	ANGX10T308ZE.R
Ángulo de ajuste κ	20 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)