



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 50/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descripción técnica

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	44,25 mm
Longitud de voladizo L ₁	40 mm
Ø de corte D _c	50 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,26 grados
Ø de mango D _s h6	32 mm
Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	95 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	6 mm
Longitud total L _{tot}	120 mm
Número de filos Z	5

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{m\acute{a}x.}}$	98 mm
$\varnothing D_3$	45 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cil\ndrico
\u00c1ngulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeraci\u00f3n interior	s\u00ed
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------