

**Fresa angular de 90° MEW, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 40/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Clase de artículo	250

**Descripción****Ejecución:**

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

**Descripción técnica**

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Ø de perforación de asiento	16 mm
Número de filos Z	5
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	34,25 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	40 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	78 mm
Ø de corte $D_c$	40 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	75 mm

Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,33 grados
$\varnothing D_3$	35 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------