

**Fresa angular de 90° MEW, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Clase de artículo	250

Descripción**Ejecución:**

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	50 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x}$	0,26 grados
Número de filos Z	5
Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n}$	95 mm
Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x}$	98 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x}$	44,25 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø D_3	45 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------