



## Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: M18HOSALC



### Datos de pedido

Número de pedido	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada.

- **Foco para obra LED de 18 V muy robusto con soporte.**
- **Cabezal de radiador resistente a los golpes con 3 módulos LED independientes y ajustables individualmente.**
- **Fuente de alimentación híbrida: funciona con una batería de 18 V o con cable.**
- **Cargador de batería M18™ integrado y cargador USB de 2,1 amperios.**

#### Función:

IP34: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 2,5$  mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

#### Idóneo para:

Baterías Milwaukee de 18 V (n.º 073816 MB18 y 073827 MB18).

#### Suministro:

**Lámpara de batería sin batería y sin cargador.**

### Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 34
Zona ATEX	ninguno
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado nivel 2	4000 lm
Duración de la iluminación nivel 2	5 h
Peso incluida batería	11100 g
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Bombilla	Lámpara LED
Tensión de batería	18 V
Corriente de alumbrado	6000 lm
Duración de la iluminación nivel 3	10 h
Quality Dress	M18 HOSALC-0
Corriente de alumbrado nivel 3	1700 lm
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo