



Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	202994 12
GTIN	4062406569129
Clase de artículo	12Y

Descripción

Ejecución:

Duración excelente en su clase en el mecanizado de **aceros resistentes a la corrosión** gracias al **recubrimiento innovador y la geometría**. Especial para **aceros inoxidables en régimen de alto rendimiento**, p. ej. Dúplex. **Potencia óptima de arranque de viruta** gracias a las **altas velocidades de corte**.

Descripción técnica

Longitud total L	83 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Ø de mango D _s	12 mm
Voladizo L ₁ incl. cuello	36 mm
Ø de corte D _c	12 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Tolerancia Ø nominal	e8
Ø de cuello D ₁	11,6 mm
Avance f _z para contornear en INOX > 900 N/mm ²	0,06 mm
Número de dientes Z	4
Mango	DIN 6535 HB con h6
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,3 mm

Ángulo de hélice	38 grados
Longitud de filo L_c	26 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm ²	0,045 mm
Serie	Pro Inox
Recubrimiento	TiSiN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D en contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	P
TOOLOX 33	adecuado con restricciones	115 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado con restricciones	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	85 m/min	M

Uni	adecuado con restricciones
húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado con restricciones