

**Garant**

**Muela abrasiva de material no tejido con dorso de fibra, Ø 125 mm,  
Comparación de granulado: 100**

**Datos de pedido**

Número de pedido	566895 100
GTIN	4062406569228
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

**Muela abrasiva de material no tejido muy agresiva con elevada estabilidad de cantos** gracias al dorso de fibras adicional. De esta manera es posible utilizar este disco de material no tejido en combinación con platos de apoyo para muelas de fibra, p. ej., n.º 566650 y 566672.

**Aplicación:**

Ideal para **eliminar pequeños cordones de soldadura** y para **trabajos de limpieza y desbarbado más bastos**. Se evita con seguridad el pulido inferior de la superficie.

**Descripción técnica**

Ejecución	A crs
Color	marrón
Grado de finura	grueso
Comparación de granulado	100
Ø de muela	125 mm

Ø de perforación	22,23
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Velocidad circunf. máxima	50 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		