

**Garant****SNHX 1205 izquierda, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	218613 UNI
GTIN	4062406537944
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e$  máx.

Para mecanizar un fondo de ranura plano, hay que montar las placas izquierdas y derechas en el soporte. El lado contrario al mango se equipa con placas izquierdas.

**Descripción técnica**

Anchura de chaflán	0,25 mm
Tipo	UNI
Clase	HB7835
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1205
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	5,4 mm
Para anchura de ranura $a_p$	10 / 14 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar