

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-819 ESD, Talla de los guantes: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094354 8
GTIN	10076490614031
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-819 ESD. La combinación perfecta de comodidad de uso, movilidad de los dedos y compatibilidad con pantalla táctil/ESD. Producto protector contra descarga electrostática. Como componente de la cadena de puesta a tierra, también se puede utilizar en zonas con peligro de explosión. Con Dermatest® probado dermatológicamente, certificado Öko-Tex.

Norma:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso

Talla de guante	8
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	Exento de silicona
propiedad electrostática	EGB/ESD
EN 388	3121A
Material de base	Nailon spandex
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	195 mm
Color	azul
Peso	16,6 g
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Material	Espuma de nitrilo
Clase de protección frente a cortes	A
Tipo de producto	Guantes multiuso