


Calibre para ranuras en ejes, Tipo: E



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 484409 E |
| GTIN | 2050002070981 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Calibre para ranuras en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado pasa con **sobremedida por desgaste** según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.

Calibre para ranuras en ejes con medidas intermedias y ajuste ISO, p. ej., n.º 484409 tam. **15,8 M6**.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Nota:

El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 3,001 – 5,999

Tipo B = 6,001 – 8,999

Tipo C = 9,001 – 12,999

Tipo D = 13,001 – 16,999

Tipo E = 17,001 – 20,999

Tipo F = 21,001 – 25,999

Descripción técnica

| | |
|---------|-------------------|
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norma | DIN 7164 |
| Calidad | 9 |

| | |
|---------------------|----|
| Calidad | 11 |
| Calidad | 8 |
| Calidad | 13 |
| Calidad | 12 |
| Calidad | 10 |
| Calidad | 7 |
| Campo de tolerancia | P |
| Campo de tolerancia | V |
| Campo de tolerancia | CD |
| Campo de tolerancia | R |
| Campo de tolerancia | K |
| Campo de tolerancia | B |
| Campo de tolerancia | JS |
| Campo de tolerancia | FG |
| Campo de tolerancia | U |
| Campo de tolerancia | E |
| Campo de tolerancia | Z |
| Campo de tolerancia | J |
| Campo de tolerancia | T |
| Campo de tolerancia | H |
| Campo de tolerancia | ZA |
| Campo de tolerancia | FG |
| Campo de tolerancia | S |
| Campo de tolerancia | C |
| Campo de tolerancia | G |
| Campo de tolerancia | FG |
| Campo de tolerancia | EF |
| Campo de tolerancia | D |
| Campo de tolerancia | ZB |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Campo de tolerancia | N |
| Campo de tolerancia | F |
| Campo de tolerancia | ZC |
| Campo de tolerancia | M |
| Campo de tolerancia | A |
| medida nominal | 17 - 20,999 mm |
| Calibración | L6 |
| Tipo de producto | Calibre para ranuras en ejes |

Servicios

| | |
|--|-----------|
| Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm | 028300 60 |
|--|-----------|