

XNEX 040308, HB7525, Tipo: ST900**Datos de pedido**

Número de pedido	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas de corte reversibles **de dos lados** con 3 filos. Materiales de corte de alto rendimiento para **una seguridad del proceso extraordinaria**.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,12 mm
Radio angular	0,8 mm
Tipo	ST900
Grosor plaquita S	3.18 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX 040308
Clase	HB7525
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm

Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	335 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	280 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	240 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		