

**Garant**
**Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 32/5mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

## Descripción técnica

Ø de corte $D_c$	32 mm
Longitud total $L_{tot}$	110 mm
Ø de mango $D_s$ h6	32 mm
Número de filos Z	5
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	2 mm
Longitud de voladizo $L_1$	50 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---	----------