

**Garant****Fresa angular 90°, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215177 25/4
GTIN	4062406570040
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

**Descripción técnica**

Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Longitud de voladizo $L_1$	50 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Número de filos Z	4
Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Longitud total $L_{\text{tot}}$	170 mm
Ø de corte $D_c$	25 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---	----------