

HEDI

Lámpara LED con batería, Tipo: 160



Datos de pedido

Número de pedido	081259 160
GTIN	4003644006090
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Lámpara con batería con gancho de plástico giratorio; interruptor de conexión y desconexión, luz de superficie conectable por separado y linterna de bolsillo.

Luz de superficie clara a través de 160 LED. Con cargador de 230 V / 12 V y cable de cargador para coches.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Descripción técnica

Zona ATEX	ninguno
Peso	300 g
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado	1000 lm
Tipo batería	Níquel-hidruro metálico
Clase de protección IP	IP 20
Cantidad de baterías contenidas	1
Longitud total	520 mm
Duración ilumin.	2 h
\varnothing del cabezal	58 mm
Rendimiento lumínico	10 W

Tipo de producto

Lámpara de inspección